

SILICONI PER POLIADDIZIONE RTV 2 1:1

COLORE	RAPPORTO DI MISCELAZIONE	PESO SPECIFICO g/cm ³	TEMPO DI MISCELAZIONE A 23 °C	TEMPO DI LAVORAZIONE A 23 °C	TEMPO DI PRESA A 23 °C	DUREZZA "Shore A" DOPO 24 ORE	CONFEZIONI IN Kg.	PRINCIPALI SETTORI D'APPLICAZIONE INDICATO PER :
Sh A 4 Rosso Mattone	1 : 1	1,01	1'	11'	90'	4 ± 1	2+2 5+5	Mould making - Podologico Indicato per la duplicazione di modelli con sottosquadri accentuati
Sh A 8 Traslucido	1 : 1	1,04	1'	15'	150'	8 ± 1	2+2 5+5	Meccanico - Elettronico - Mould making - Podologico Tampografia
Sh A 12 Arancio	1 : 1	1,1	1'	15'	60'	13 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Ceramica artistica Indicato per la duplicazione di modelli con sottosquadri accentuati
Sh A 22 Azzurro	1 : 1	1,13	1'	15'	90'	22 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Ceramica artistica Indicato per la duplicazione di modelli con ridotti sottosquadri
Sh A 32 Rosso Mattone	1 : 1	1,17	1'	10'	90'	32 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Serigrafia ceramica - Gioielleria Tampografia - Indicato per modelli con sottosquadri ridotti
Sh A 33 HT Trasparente	1 : 1	1,09	1'	20'	210'	33 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Serigrafia ceramica - Gioielleria
Sh A 33 HT Rosso Mattone	1 : 1	1,09	1'	20'	210'	33 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Gioielleria
Sh A 35 Giallo	1 : 1	1,18	1'	15'	60'	35 ± 2	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Ceramica artistica Indicato per la duplicazione di modelli con ridotti sottosquadri
Sh A 42 HT Grigio	1 : 1	1,11	1'	25'	480'	41	1+1 5+5	Gioielleria - Pietre artificiali
Sh A 50 Arancio	1 : 1	1,2	1'	15'	180'	50 ± 3	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Serigrafia ceramica Ceramica artistica
Sh A 50 Blu	1 : 1	1,22	1'	18'	240'	50 ± 3	2+2 5+5	Mould making - Modellismo - Serigrafia ceramica Ceramica artistica

ADDENSANTE PER SILICONE

	PERCENTUALE D'USO					CONFEZIONI IN gr.	PRINCIPALI SETTORI D'APPLICAZIONE INDICATO PER :
Addensante ZC-TX	1% max 3% su Base 1% max 3% su Catalyst					250	Settore industriale Materia prima per rendere tixotropici i siliconi poliaddizione



Via delle Industrie, 115 - 36050 Cartigliano (VI) - Italy
Tel. +39 (0) 424 592080 - www.italgessi.com - E-mail: info@italgessi.com

SILICONI PER CONDENSAZIONE RTV 2

COLORE	RAPPORTO DI MISCELAZIONE B+Cat.	PESO SPECIFICO BASE g/cm³	TEMPO DI MISCELAZIONE A 23 °C	TEMPO DI LAVORAZIONE A 23 °C	TEMPO DI PRESA A 23 °C	DUREZZA "Shore A" DOPO 72 ORE	CONFEZIONI IN Kg.	PRINCIPALI SETTORI D'APPLICAZIONE INDICATO PER :
Z 20 Bianco	100 + 5%	1,22	Fino ad colorazione omogenea	< 90'	24 h	20	5 + 1 Cat. 250 gr.	Industriale Indicato per realizzazione di stampi in silicone / duplicazioni
Z 30 Bianco	100 + 5%	1,26	Fino ad colorazione omogenea	< 90'	24 h	27	5 + 1 Cat. 250 gr.	Industriale Indicato per realizzazione di stampi in silicone / duplicazioni

SILICONE IN PASTA PER CONDENSAZIONE RTV 2

COLORE	RAPPORTO DI MISCELAZIONE B+Cat.	PESO SPECIFICO BASE g/cm³	TEMPO DI MISCELAZIONE A 23 °C	TEMPO DI LAVORAZIONE A 23 °C	TEMPO DI PRESA A 23 °C	DUREZZA "Shore A" DOPO 72 ORE	CONFEZIONI IN Kg.	PRINCIPALI SETTORI D'APPLICAZIONE INDICATO PER :
FP 30 Giallo Chiaro	100 + 5%	1,2	Fino ad colorazione omogenea	60' ÷ 90'	4 ÷ 6 h	30	5 + 5 Cat. 50 gr.	Indicato per la riproduzione di modelli in verticale o di grosse dimensioni o di oggetti inamovibili
FP 85 Bianco	100 + 3%	1,82	Fino ad colorazione omogenea	1'30" ÷ 2'00"	5 ÷ 6	85 (Dopo 24 h)	5 + 3 Cat. 40 gr.	Indicato per la realizzazione di mascherine di precisione e controstampi in muffola

SILICONE IN PASTA PER POLIADDIZIONE RTV 2 BODY

COLORE	RAPPORTO DI MISCELAZIONE	PESO SPECIFICO BASE g/cm³	TEMPO DI MISCELAZIONE A 23 °C	TEMPO DI LAVORAZIONE A 23 °C	TEMPO DI PRESA A 23 °C	DUREZZA "Shore A" DOPO 24 ORE	CONFEZIONI IN Kg.	PRINCIPALI SETTORI D'APPLICAZIONE INDICATO PER :
Sh A 22 Rosa	1 : 1	1,14	Fino ad colorazione omogenea	10'	25'	22 ± 2	3 + 3	Body casting (Per compatibilità con la pelle) Effetti speciali (Per compatibilità con la pelle)

ALGINATI

PRODOTTO	RAPPORTO DI MISCELAZIONE POLVERE / ACQUA	TEMPO DI MISCELAZIONE A 23 °C	TEMPO DI INDURIMENTO A 23 °C	CONFEZIONI	INDICATO PER :
NORMAL	1 / 2	60"	9' ÷ 13'	SACCO 25 Kg.	Body Casting / Duplicazione
COSMETIC	1 / 3	45" ÷ 60"	9' ÷ 13'	SACCO 25 Kg.	Maschere occlusive



Via delle Industrie, 115 - 36050 Cartigliano (VI) - Italy
Tel. +39 (0) 424 592080 - www.italgessi.com - E-mail: info@italgessi.com